

型号 1700 / 1750

美国Taber[®] 1700/1750磨耗机

Taber[®]磨耗机可在数分钟内提供可靠的数据，用来评估材料的抗磨损性。将平直的样品安装到在垂直轴上旋转的转盘平台上，当转盘旋转时，转盘将带动抵靠在样品上的两个磨轮转动从而引起磨损，而真空系统则在测试过程中吸走了松动的磨损碎屑。由此产生的磨损痕迹，形成了面积大约30平方厘米的交叉弧形带状图案。

- 液晶触摸屏
- 磨轮的装卸简易快速
- 关键部件更换轻松
- 单次测量最大测试次数50000转
- 转速60或者72rpm可调
- 存储测试配置文件
- 可更换8mm和11mm旋入式真空吸嘴；
- 可选的显示选项（包括中文菜单）
- 坚固耐用的测试臂组件
- 全新设计的支撑框架和外壳
- 直流真空吸嘴，高度可调
- 可以设置测试过程中间歇式自动停机；

型号 1750
双转盘型磨耗机



LCD操作触摸屏

通过易于使用的操作界面增强用户的体验。

标准配置:

*出厂时装配在机器上

	型号 1700	型号 1750
■ 磨耗机主机	1	1
■ 真空吸尘系统	1	1
■ 真空吸尘系统Y型管	N/A	1
■ 500克砝码	2	4
■ 1000克砝码	2	4
■ 式样夹持器(SH-125)*	1	2
■ 压紧环 (SH-101)*	1	2
■ 刷子 (S-12)	1	1
■ 梅花螺丝刀	1	1
■ 电源线	1	1
■ 操作手册	1	1

型号 1700
单转盘型磨耗机



中国代理



翁開爾有限公司
H.J. Unkel Limited



MADE IN
USA

Taber Industries
455 Bryant Street
North Tonawanda, NY 14120

TABER® 磨耗机

符合100多个国际测试标准和规范

TABER磨耗机操作简单，已被许多行业指定为磨损研究、质量和工艺控制、材料评估和产品开发的仪器。它的应用领域包括对喷漆、粉末涂层和电镀表面的测试；纺织面料；金属、石头和陶瓷等固体材料；以及塑料、皮革、橡胶、油毡、层压板、玻璃、纸和许多其他材料。

TABER的磨轮和测试配件提供了广泛的磨耗测试应用


TABER设计了不同等级的标准磨轮，以满足不同的磨耗作用要求，从而使仪器能够用于测试各种材料。例如Calibrase® or Calibrade®磨轮，这些磨轮使用了专用的磨耗材料制成，在测试过程中粘合剂材料会在磨耗的过程中分解，从而暴露出新的研磨颗粒。可选配件，如落砂器或汽车行业测试用A~C型刮头，可用于扩展正在进行的试验类型。

常见耗材：

订购号	型号	描述
125320	CS-10	磨轮CS-10, 2个/盒
125321	CS-10F	磨轮CS-10F, 2个/盒
125322	CS-17	磨轮CS-17, 2个/盒
125324	H-18	磨轮H-18, 2个/盒
132403A	S-42	S-42砂纸, 500条/盒
132495-1A	S-33	S-33砂纸, 500条/盒
125562	S-42	锌板 S-34, 5片/盒



单工作台磨耗机参考尺寸



可选配件（单独出售）

- 正品TABER磨轮（对）
- 测试配件
- 可互换试样夹持器
- 样品切割器
- H型磨轮用打磨机
- 减噪箱
- 落砂器
- 汽车行业测试用A~C型刮头
- 臂高延展套件（用于厚样品测试）
- 校准验证工具包
- 减重套件
- 磨轮固定器组件



落砂器355



磨轮打磨机350



厚样测试组件

上海公司: 021-51691088 邮箱: shtechnical@hjunkel.net.cn
 北京公司: 010-6445853 邮箱: beijing@hjunkel.net.cn
 华中办事处: 027-83752112 邮箱: huazhong@hjunkel.net.cn
 青岛办事处: 0532-85028335 邮箱: qingdao@hjunkel.net.cn



Taber Industries
 455 Bryant Street
 North Tonawanda, NY 14120